

**WNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2479 080404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	160 - 400 mm/min
Tartalom	251962 HB7020-2
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Cserék / élek száma	6
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2479 080404
