

WNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7020-2, Méret: 060404**Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2482 060404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	160 - 400 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	251952 HB7020-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	WNMG 060404
Cserék / élek száma	6
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2482 060404
