

WNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7020-2, Méret: 060408**Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2482 060408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	160 - 400 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Tartalom	251954 HB7020-2
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2482 060408
