

**Garant****CCMT váltólapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7120-1, Méret: 060202****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG3506 060202 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Fogásmélység $a_{p \min}$                  | 0,15 mm            |
| Fogásmélység $a_{p \max}$                  | 2 mm               |
| Cserék / élek száma                        | 2                  |
| Fő felhasználás                            | M                  |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás   |
| Sarokrádiusz                               | 0,2 mm             |
| Tartalom                                   | 260140 HB7120-1    |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 80 - 260 mm/min    |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,2 - 4 mm         |
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,4 mm/ford, |
| Szerszámanyag                              | HM                 |
| Tűrés                                      | M                  |
| Váltólapka ISO kód                         | CCMT 060202        |
| Darabszám                                  | 30                 |

## Adatlap

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Típus                 | HB7120-1                  |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos                |
| Forgácstörő           | VM                        |
| Termék fajtája        | Váltólapka esztergáláshoz |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3506 060202