

**SNMG esztergalapka, simítás 50 db, HBT130, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3969 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Darabszám	50
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Cserék / élek száma	8
Tartalom	251160 HBT130
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p\max}$	04:25 mm
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,25 mm

Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3969 120404