

**WNMG esztergalapka, simítás 50 db, HBT130, Méret: 080404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3983 080404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Cserék / élek száma	6
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Tartalom	251939 HBT130
Darabszám	50
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Bevonat	TiCN

Adatlap

Típus	HB130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsoló	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3983 080404