

Garant**CNMG esztergalapka, nagyolás 50 db, HB7140-2, Méret: 160612****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2917 160612
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Tartalom	250336 HB7140-2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	5,5 mm
Darabszám	50
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 170 mm/min
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Cserék / élek száma	4

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VG
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2917 160612