

**CCMT váltólapka, simító, 30 darab, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2617 060202 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Váltólapka ISO kód                         | CCMT 060202         |
| Sarokrádiusz                               | 0,2 mm              |
| Tartalom                                   | 260082 HBT130       |
| Fő felhasználás                            | M                   |
| Cserék / élek száma                        | 2                   |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,1 - 1 mm          |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 60 - 220 mm/min     |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$                  | 2 mm                |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás             |
| Fogásmélység $a_{p\ min}$                  | 0,15 mm             |
| Előtolás $f$                               | 0,05 - 0,2 mm/ford, |
| Bevonat                                    | TiCN                |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Darabszám                                  | 30                  |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Típus                 | HBT130                    |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított       |
| Forgácstörő           | MF                        |
| Termék fajtája        | Váltólapka esztergáláshoz |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2617 060202