

**DNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7035-2, kedvezményes kiszérésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2421 110404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 mm/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tartalom	250652 HB7035-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	DNMG110404
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2421 110404
