

Garant**DNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7120-1, Méret: 110408**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2924 110408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Tartalom	250754 HB7120-1
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Adatlap

Darabszám	30
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2924 110408