

Garant**CCGT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7310, Méret: 09T302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3807 09T302
GTIN	4067263097747
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	N
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	260148 HB7310
Darabszám	50
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T302
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Tűrés	G

Típus	HB7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3807 09T302