

Garant**CCGT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7310, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3807 09T304
GTIN	4067263097761
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Darabszám	50
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T304
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Tartalom	260150 HB7310
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	G

Típus	HB7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3807 09T304