

Garant**CCGT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7310, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3807 120404
GTIN	4067263097822
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	CCGT 120404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Tartalom	260158 HB7310
Fő felhasználás	N
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Darabszám	50
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Tűrés	G

Típus	HB7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3807 120404