

**TCMT váltólapka, simítás 50 db, HBT130, Méret: 110204****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2683 110204
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Bevonat	TiCN
Darabszám	50
Cserék / élek száma	3
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	260966 HBT130
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádusz	0,4 mm

Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2683 110204