

**VBMT váltólapka, közepes megmunkálás 30 darab, HBT130, Méret: 1 10304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2691 110304
GTIN	4067263097051
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Tartalom	261252 HBT130
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 mm/min
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Darabszám	30

Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2691 110304