

Garant**DNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7120-1, Méret: 110408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2927 110408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	250754 HB7120-1
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	50
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Tűrés	M
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	4

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2927 110408