

Garant**DNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7120-1, Méret: 150608**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2927 150608
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	250762 HB7120-1
Fő felhasználás	M
Darabszám	50
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608

Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2927 150608