

Garant**DNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7120-1, Méret: 150612****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2927 150612
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	250764 HB7120-1
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Darabszám	50
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2927 150612