

Garant**RCG. esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HU730-1, Méret: 1204**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3819 1204
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonat nélkül
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm
Fő felhasználás	N
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tűrés	G
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	RCGX 1204
Darabszám	30
Tartalom	260650 HU7310-1

Típus	HU730-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3819 1204