

Garant**VBGT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7310, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3828 160408
GTIN	4069515046510
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	261234 HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Váltólapka ISO kód	VBGT 160408
Szerszámanyag	Keményfém
Darabszám	30
Tűrés	G

Típus	HB7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3828 160408