

Garant**VBGT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HU7310, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3829 160404
GTIN	4067263098447
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Tartalom	261232 HU7310
Fő felhasználás	N
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	VBGT 160404
Darabszám	50
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Bevonat	bevonat nélkül
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Szerszámanyag	HM

Tűrés	G
Típus	HU7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3829 160404