

Garant**KNUX esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7130-2, Méret: 160405L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2937 160405L
GTIN	4067263094500
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	251032 HB7130-2
Sarokrádiusz	0,5 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 mm/min
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405L
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,35 mm
Bevonat	bevonattal
Darabszám	50
Szerszámanyag	Keményfém

Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2937 160405L