

Garant**SNMG esztergalapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2938 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Tartalom	251142 HB7120-1
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Fogásmélység $a_{p\ max}$	04:25 mm
Cserék / élek száma	8
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácsstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2938 120404