

**Garant****eco lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúráshoz  
D1 / D2: 26/39mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273891 26/39  |
| GTIN              | 4045197516701 |
| Árucikk kategória | 21W           |

## Leírás

**Felhasználás:**A **273840 – 273851** sz. GARANT eco-késszárral.**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

**Figyelem:** $D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

belső hűtés: igen

Beszúrási szélesség  $w$ : 3 mmMax. fogásmélység  $t_{max}$ : 13 mm

Lapkacsavar: 279815 9

## Műszaki leírás

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$ | 26 mm    |
| Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$ | 39 mm    |
| Max. fogásmélység $t_{max}$    | 13 mm    |
| Sorozat                        | Eco      |
| Lapkacsavar                    | 279815 9 |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Felhasználás módja    | balos            |
| belső hűtés           | igen             |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm             |
| Termék fajtája        | Lapkatartó betét |

---

## Tartozék

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Rögzítőcsavar Típus 9 | 279815 9 |
| Rögzítőcsavar         | 279910   |