

Garant**VCGT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HU7310, Méret: 110301****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3837 110301
GTIN	4067263098560
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	261452 HU7310
Darabszám	50
Fő felhasználás	N
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	VCGT 110301
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Bevonat	bevonat nélkül
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,05 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm

Sarokrádiusz	0,1 mm
Tűrés	G
Típus	HU7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3837 110301