

Garant**VBMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7010-2, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2855 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	261152 HB7010-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Darabszám	50
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 mm/min
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,

Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2855 160404