

Garant**VBMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2857 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	50
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Tartalom	261154 HB7035-2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Szerszámanyag	HM

Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2857 160408