

Garant**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7035-2, Méret: 110304**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2860 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Tartalom	261224 HB7035-2
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 290 mm/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Darabszám	30

Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácsörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2860 110304