

Garant**VNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7140-2, Méret: 160408**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2972 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Darabszám	30
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Tartalom	251804 HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2.5 mm

Cserék / élek száma	4
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2972 160408