

Garant**VNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7130-2, Méret: 160404**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2974 160404
GTIN	4067263094821
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,
Darabszám	50
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2.5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Tartalom	251802 HB7130-2
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Típus	HB7130-2

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2974 160404