

Garant**VBMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3552 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Tartalom	261154 HB7120-1
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Cserék / élek száma	2
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3552 160408