

Garant**RDHX 1003 MOT kedvezményes csomagban, HB735, 50 darab**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2146 UNI
GTIN	4069515046671
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Alkalmazható:

212105 - 212140 sz. GARANT másoló- és síkmaró

Tartalma:

50 x 212254 UNI

Figyelem:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	RDHX 1003 MOT
Típus	UNI
Szerszámanyag	Keményfém
Tartalom	50 db
Típus	HB735
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	255 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2146 UNI