

Mahr

Kedvezményes kiszerelésben, mérőóra ütésvédelemmel, 1 – 100 mm, méréstartomány 10 mm, ház Ø 58 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma

404303 3

GTIN

Árucikk kategória

43A

Leírás

Kivitel:

Méretük DIN EN ISO 463 szerint. **Ütésvédett** precíziós mérőórák. Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrszelővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Ütésvédelem fogasléc hüvellyel. Krómozott védőház beépített hátlappal.

Tartalom:

3× 432120 10/58 sz. mérőóra.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Szabvány

DIN 878

Mérési eltérés MPE (méréstartomány)

15 µm

Skálaérték

0,01 mm

Ház Ø

58 mm

Kalibrálás

C1

Adatlap

Mérőerő	0,7 - 1,5 N
Méréstartomány	10 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra
USP1	Ütésvédtett mérőórák, 1/100 mm, méréstartomány 10 mm, ház Ø 58 mm

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 404303 3