


Garant**eco-lapkatartó betét egyenes, balos, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273881 3
GTIN	4045197517623
Árucikk kategória	21W

Leírás**Felhasználás:**

A **273840** – **273846** sz. GARANT eco-késszárral.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

belső hűtés: igen

Max. fogásmélység t_{max} : 21 mm

Lapkacsavar: 279815 9

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	3 mm
Max. fogásmélység t_{max}	21 mm
Sorozat	Eco
Lapkacsavar	279815 9
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9