

TEXON forgószék, Skintec, kerekekkel, alacsony, Szék színe: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965461 BLACK
GTIN	4099883003648
Árucikk kategória	96J

Leírás**Kivitel:**

TEXON munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Tokozott mechanika a Clean Cover-nek köszönhetően; zárt, sima felületek. Alumínium lábkereszt, feketésszürke. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Ülőmagasság-állítás, Auto-Motion technika (a háttámla és az ülőfelület a testtel szinkronban mozog), Flex-Back (a háttámla három különböző pozícióban rögzíthető), ütésgátló rögzítés (a háttámla nem tud akaratlanul előre csapódni a rögzítés kioldása után). Ergonomikus kialakítású háttámla Ülőfelület integrált medencetámasszal és lekerekített elülső peremmel. Puha, terheléstől függően fékezett dupla biztonsági görgők kemény padlókhöz. Az ülés és a háttámla Skintec anyagból készült, nagyon puha tapintású, különösen könnyen tisztítható (fertőtlenítőszereknek ellenáll), strapabíró és tartós.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Szék anyagának színe	fekete
Szabvány	DIN 68877

Adatlap

Háttámla magassága	625 mm
Kivitel	kerekekkel
Sorozat	TEXON
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szinkron mechanika	igen
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Kerekek kivitele	Biztonsági dupla görgők kemény padlókhöz
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Ülőlap mélység	455 mm
Teherbírás	150 kg
Ülőfelület anyaga	Skintec
Súly	18 kg
Ülőlap szélesség	480 mm
Szék teherbírása	150 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 620 mm
Termék fajtája	Munka forgószék