

Garant**Részprofil lapka 60° külső, balos, HB7010, Emelkedés: 3,5-5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270747 3,5-5
GTIN	4045197453389
Árucikk kategória	21J

Leírás

Kivitel:
Részprofil lapka 60° külső menethez.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
maximális menetemelkedés	5 mm
Menetemelkedés	3,5 mm
Bel- /kültéri felhasználás	külső
Felhasználás módja	balos
Váltólapka profil	Részprofil
Minőség	HB7010
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Menetfajta	M-LH
Menetfajta	MF-LH

Menetfajta	MF
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Vastagság	4,76 mm
Lapkaméret L	22 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		