

Rögztítő lánc 4 ágú, Hasznos hossz: A2m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086445 A2
GTIN	4032378142194
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Rögztítő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval fekete festett láncsal. Rögztítő láncok, **rövidíthető**. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Hasznos hossz	2 m
Lánc Ø	6 mm
Teherbírás WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	2360 kg
Teherbírás WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1700 kg
Termék fajtája	Rögztítő lánc

