

**Beállító készülék Precimar, Típus: 350****Rendelési adatok**

Rendelés száma	439909 350
GTIN	
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Belső és külső összehasonlító mérőkészülékek, furatmikrométerek, 2 pontos furatmikrométerek, finomkijelzős villás idomszerek és sok más további mérőműszer pontos beállítása.

- **Érintőképernyő magától értetődő kezeléssel.**
- **Magas szintű kényelem a kedvencek tárolásának és a mérőeszközök vonalkód szkennelrel történő leolvasásának köszönhetően.**
- **Idő- és költségmegtakarítás a beállító gyűrűk és mérőhasábok kiküszöbölése által.**
- **Nem veszít a pontosságából a beállító gyűrűkhöz vagy a mérőhasáb kombinációkhoz képest.**

Műszaki leírás

Interfész	USB csatlakozó
Áramellátás	100 - 240 V
Kimeneti feszültség	24 V, 5 A
Hálózati frekvencia	50 - 60 Hz
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Külső méréstartomány	40 - 395 mm

Hálózati feszültség	100 - 240 V
Belső méréstartomány	0 - 355 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Leolvasás	0,001 mm
Hosszmérési eltérés MPE_{E1}	$\leq (0,7 + l/1000) \mu m$; l mm-ben μm
Termék fajtája	Beállító készülék