

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	49 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Alátétlapka csavar	269013 2
Kés ISO kódja	A40T SVUCR/L16
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 8
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	16 mm
Középtolódás L ₃	27 mm
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L ₂	39 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500