

**Garant****VC.T 160408, Minőség: HB7415**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261374 HB7415
GTIN	4045197672698
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 160408 HB7415 Minőség: HB7415  
Forgácstörő: TIS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 1 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 70 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	TIS
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 1 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 70 m/min
Előtolás $f$	0,1 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	S

Minőség	HB7415
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz