

**CENTRO P ER szorítópatron tartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300682 8
GTIN	2050001705679
Árucikk kategória	33F

Leírás**Kivitel:**

Fahrion CENTRO P hengeres tartó **felfogó anyák nélkül**.

Átmenő furat belső hűtéshez.

Felhasználás:

Patronos befogó meghosszabbításához Weldonos, ill. patronos befogó szükséges.

Opcionális tartozék:

Szorítókulcs 309754; 309756 sz.

ER szorítópatron 309365 – 309372 sz., ER-Mini-CP anya 309655; 309665 sz.

Figyelem:

Nem alkalmas zsugorítási folyamatokhoz. Hosszbeállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 5 mm
Szár Ø d	10 mm
Szárhossz L ₁	138 mm
ER szorítópatronhoz	8
L ₂	10 mm
Külső Ø D	10 mm
Sorozat	Centro P
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309365 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309369 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309368 3
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 16DI	309665 16DI
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309368 2
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309368 1
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309365 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309369 4
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 16	309655 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309365 1

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 32	309655 32
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 8M	309655 8M
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309369 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309365 2
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309371 3
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 32DI	309665 32DI
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309368 7
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 25	309655 25
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309368 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309365 5
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 25DI	309665 25DI
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 16C	309655 16C
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309369 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 16CDI	309665 16CDI
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 16MSDI	309665 16MSDI
	309665 40DI

CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus
ER-hez 40DI

CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 11M	309655 11M
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309368 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 40	309655 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
ER szorítópatron HPtömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309372 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309368 4
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 16MS	309655 16MS