



CENTRO P ER szorítópatron tartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 16



Rendelési adatok

Rendelés száma	300682 16
GTIN	2050001705686
Árucikk kategória	33F

Leírás

Kivitel:

Fahrion CENTRO P hengeres tartó **felfogó anyák nélkül**.

Átmenő furat belső hűtéshez.

Felhasználás:

Patronos befogó meghosszabbításához Weldonos, ill. patronos befogó szükséges.

Opcionális tartozék:

Szorítókulcs 309754; 309756 sz.

ER szorítópatron 309365 – 309372 sz., ER-Mini-CP anya 309655; 309665 sz.

Figyelem:

Nem alkalmas zsugorítási folyamatokhoz.

Műszaki leírás

L ₂	33 mm
Szárhossz L ₁	117 mm
ER szorítópatronhoz	16
Szár Ø d	16 mm
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Külső Ø D	22 mm
Sorozat	Centro P
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 11M	309655 11M
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309365 2
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 25DI	309665 25DI
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 32DI	309665 32DI
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 16C	309655 16C
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309369 5
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 16MS	309655 16MS
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 16DI	309665 16DI
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 40	309655 40
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 25	309655 25
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 8M	309655 8M
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309368 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309368 6

CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 40DI	309665 40DI
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309368 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309365 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309365 1
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 32	309655 32
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309369 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309368 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309368 1
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309365 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309369 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309372 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309368 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309365 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9

CENTRO P ER felfogó anyastandard CP típus ER-hez 16	309655 16
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309369 4
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309371 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309368 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 16CDI	309665 16CDI
CENTRO P ER felfogó anyaHP tömítőgyűrűkhöz CP típus ER-hez 16MSDI	309665 16MSDI