

**Garant****Furatkés fix dőlésszöggel 1,5°, balra, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:  
32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Árucikk kategória	21W

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Fix dőlésszöggel.**  
**Belső hűtéssel.**

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar	279810 5
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	17 mm
Középtolódás $L_3$	10,3 mm
Teljes hossz L	180 mm
belső hűtés	igen
Szár $\varnothing D_5$	20 mm
Dőlésszög	1,5 fok
Felhasználás módja	balra
Termék fajtája	Furatkés

**Tartozék**

Szorítócsavar Típus 5	279810 5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200