

Garant**Furatkés fix dőlésszöggel 1,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:
25/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:
Fix dőlésszöggel.
Belső hűtéssel.

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Váltólapka csavar	279810 4
Középtolódás L_3	7,3 mm
Teljes hossz L	180 mm
belső hűtés	igen
Szár $\varnothing D_5$	20 mm
Dőlésszög	1,5 fok
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Szorítócsavar Típus 4	279810 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500