

**Garant****Esztergakés, balra, Szár- / lapkaméret L: 12/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Árucikk kategória	21W

**Leírás**

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Szárméret	12 mm
Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Alátétlapka 1,5°	272610 1,5
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Teljes hossz L	83 mm
Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

Feszítőcsavar	272500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhezEL/IR Dőlésszög 1,5 fok	272610 1,5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500