

**Garant****Furatkés fix dőlésszöggel 0,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L:  
25/11mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 272091 25/11  |
| GTIN              | 4045197645456 |
| Árucikk kategória | 21W           |

## Leírás

**Kivitel:**  
**Fix dőlésszöggel.**

## Műszaki leírás

|  |          |
|--|----------|
| Lapkaméret                             | 11 mm    |
| Középtolódás L <sub>3</sub>            | 7,3 mm   |
| Váltólapka csavar                      | 279810 4 |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 13 mm    |
| Teljes hossz L                         | 100 mm   |
| belső hűtés                            | nem      |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                  | 12 mm    |
| Dőlésszög                              | 0,5 fok  |
| Felhasználás módja                     | jobbos   |
| Termék fajtája                         | Furatkés |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Szorítócsavar Típus 4   | 279810 4   |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8                                | 674248 TX8 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |