

Garant**Furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 120/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Árucikk kategória	21W

Leírás

Tartalom:
1,5°-os alátétlapkával.

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L ₃	13,4 mm
Váltólapka csavar	279810 2
Lapkaméret	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	24 mm
Teljes hossz L	180 mm
belső hűtés	igen
Alátétlapka 1,5°	272620 1,5
Alátétlapka csavar	279824 1
Szár Ø D _s	20 mm
Nyak szélessége L ₄	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Feszítőcsavar	272500
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög 1,5 fok	272620 1,5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500