

Garant**Esztergakés, balra, Szár- / lapkaméret L: 20/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272002 20/16
GTIN	4045197430526
Árucikk kategória	21W

Leírás

Tartalom:
1,5°-os alátétlapkával.

Műszaki leírás

Alátétlapka 1,5°	272610 1,5
Szárméret	20 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Lapkacsavar menetlapkához	279810 2
Fejhossz L ₁	30 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Teljes hossz L	128 mm
Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Feszítőcsavar	272500
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhezEL/IR Dőlésszög 1,5 fok	272610 1,5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500