

Garant**Furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 135/22mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Árucikk kategória	21W

Leírás

Tartalom:
1,5°-os alátétlapkával.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279810 3
Középtolódás L ₃	17,2 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Lapkaméret	22 mm
Teljes hossz L	200 mm
belső hűtés	igen
Alátétlapka csavar	279824 2
Alátétlapka 1,5°	272626 1,5
Szár Ø D ₅	25 mm
Nyak szélessége L ₄	24,6 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	279824 2
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög 1,5 fok	272626 1,5
Szorítócsavar Típus 3	279810 3
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500