

Garant
Részprofil lapka készlet, 16 méret Seeger-gyűrűkhöz, jobbos, HB7010, Típus: ER/IR

Rendelési adatok

Rendelés száma	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Árucikk kategória	21J

Leírás
Alkalmazható:

271997 – 272172 sz. GARANT menetkések (külső/belső) a 16 vagy 9,3 lapkamérethez.

Tartalma:

Részprofil, DIN 471 és DIN 472: 271005 és 271015 sz. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85 méret

Alátétlap: 272604 és 272624 sz. S méret

Műszaki leírás

Megmunkálási irány	jobbos
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7010
Horony szabvány szerint	DIN 472
Horony szabvány szerint	DIN 471
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Részprofil lapka DIN 471 szabványhoz külső, jobbos Horony szélessége m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Részprofil lapka DIN 472 szabványhoz, belső, jobbos Horony szélessége m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Részprofil lapka DIN 471 szabványhoz külső, jobbos Horony szélessége m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög S fok	272624 S
Részprofil lapka DIN 472 szabványhoz, belső, jobbos Horony szélessége m (H13) 1,6 mm	271015 1,6
Részprofil lapka DIN 471 szabványhoz külső, jobbos Horony szélessége m (H13) 1,1 mm	271005 1,1
	271015 1,3

Részprofil lapka DIN 472 szabványhoz, belső, jobbos
Horony szélessége m (H13) 1,3 mm

Részprofil lapka DIN 472 szabványhoz, belső, jobbos
Horony szélessége m (H13) 1,85 mm

271015 1,85

Részprofil lapka DIN 471 szabványhoz külső, jobbos
Horony szélessége m (H13) 1,3 mm

271005 1,3

Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög S fok

272604 S